



本製品はCマウントカメラ用交換レンズです。用途以外には使用しないでください。

HOZAN

L-600-12/35

レンズ


業務用

取扱説明書

このたびはホーザン L-600-12/35 レンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は低倍率での観察に最適な高解像度レンズです。




梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。

 拡大損害が予想される事項


 禁止行為

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称



梱包内容



本体



取扱説明書



保護キャップ×2
(本体の前後に装着)




Cマウントリング
※L-600-12のみに付属


Cマウントリングについて

当社製カメラにL-600-12を使用する場合、付属のCマウントリングは使用しません。他社製Cマウントリングが使用されているカメラで、レンズの干渉が発生する場合にはのみ付属のCマウントリングに交換してください。

寸法図



L-600-12



L-600-35

留意するもの

●Cマウントカメラ

安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。



注意

傷害や物的損害を想定してのご注意

絵表示	重要事項	危害・損害
	本体に強い衝撃を与えない。	故障のおそれがある。
	カメラと組み合わせた状態で直射日光に向けない。	撮像素子の破損のおそれがある。

本体の使用方式

準備

Cマウントカメラをご用意ください。

1. カメラに本体を取り付け、ホルダー等に固定する

前後の保護キャップを外し、時計方向に回して取り付けてください。

※キャップは保管時に必要です。紛失しないようにしてください。

使用方式

1. レンズから観察対象物までの距離を、L-600-12は100mm以上 L-600-35は250mm以上にする

レンズを観察対象物に近づけるほど高倍率になり、細かな部分の観察に適します。

反対に観察対象物から遠ざけると低倍率になり、より広範囲の観察に適します。

用途に応じて、適した位置に設置してください。

2. ピント調整リングを回し、ピントを合わせる

3. 絞り調整リングを回して、明るさや被写界深度を調整する

絞りを調整することで、画像の明るさや被写界深度を変更できます。F値が小さいほど、画像は明るくなる一方、深度は浅くなります。F値が大きいと、深度は深くなりますが画像は暗くなります。

レンズ表示について	
ピント調整	← 近 作動距離 遠 →
リング →	0.3 0.5 1 ∞ m
(数値:作動距離の目安)	
絞り調整 →	1.4 · 4 · 8 · 16
リング	← 明 明るさ 暗 →
(数値:F値)	← 浅 深度 深 →

	L-600-12	L-600-35
絞り	F1.4~16	F2~22

4. ピント・絞りの調整完了後、固定ネジ(ピント側・絞り側)を締め込む

メンテナンス・保管方式

保守、お手入れ

レンズ

注意 火災・ケガのおそれがある。

! アルコール類を使用する場合は引火性が高いので、取り扱いには十分ご注意ください。

- 指紋や油類の汚れはIPAや無水アルコール(エチルアルコール、メチルアルコールなど)を柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ってください。
- ほこりなどの汚れは柔らかい毛筆(刷毛)でぬぐうかガーゼで軽くふき取ってください。

レンズ以外

- 柔らかい布でからぶきしてください。

メンテナンス・保管方法

保管方法



注意 ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 使用時以外は付属の保護キャップを装着し、ケースに入れて保管してください。
- 高温・湿気・ほこりを避けて保管してください。

製品の廃棄について

廃棄するときは各自治体（または工場）の廃棄方法に従ってください。

故障かな?と思ったら

製品に異常を感じたら、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
技術的なお問い合わせ、修理のご依頼などに対応しております。



よくあるご質問 (FAQ)

<http://faq.hozan.co.jp/support/>

お問い合わせ窓口

ホーサン テクニカルホットライン

☎ **06-6567-3132**

E-mail : th@hozan.co.jp

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



基本仕様

品番	L-600-12	L-600-35
作動距離	100mm-∞	250mm-∞
レンズマウント	Cマウント	
重量	80g	55g
外形寸法	30mmφ× 47.5mm	29mmφ× 38.5mm

製造元 **ホーサン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111

FAX(06)6562-0024

<https://www.hozan.co.jp/>