



本製品は電気工事士技能試験の補助ツールです。用途以外には使用しないでください。

# HOZAN

# 取扱説明書

# DK-200

このたびはホーザン DK-200 合格マルチツール をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品は電気工事士技能試験で施工する7つの作業を行えるマルチツールです。手の平サイズのため扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。

## 合格マルチツール

## 業務用



梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。この取扱説明書には下記のマークをつけています。

拡大損害が予想される事項	必ず行う
禁止行為	

- この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。



4962772116029

# 各部の名称

本体



ねじなし管用ボックス  
コネクタの止めネジ用

ロックナット/  
絶縁プッシングなど

※ メッキの色味には若干の個体差がありますが、ご使用には影響ありません。

## 安全上のご注意

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

 <b>警告</b> 重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
	電気が流れている個所には使用しない。	感電・器物損傷のおそれがある。


 <b>注意</b> 傷害や物的損害を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
	ブレードは鋭利なため、取り扱いに注意する。	ケガ・器物損傷のおそれがある。
	仕様、適応サイズ以外には使用しない。	
	本体に割れ、欠け、摩耗、変形が認められる場合は使用しない。	

## 使用方法

### 使用方法

#### 器具から電線を取り外す

1. ブレードを器具のはずし穴の奥まで差し込む
2. ロックが解除される
3. 電線を引き抜く



 <b>注意</b> 器物損傷のおそれがある。	
	ブレードを差し込んだときにこじらないでください。

# 使用方法

## 使用方法

### ゴムブッシングの穴あけ

1. アウトレットボックスにゴムブッシングを取り付ける
2. ブレードで突き破る




### 埋込連用取付枠へ器具を取り付ける/取り外す

1. 器具を埋込連用取付枠にセットする
2. 右側にある枠のツメ穴にブレードを差し込む
3. 左右にねじって器具を固定する



練習のために何度か繰り返すときや、取り付け位置・向きを間違っ取り外すときにも使用できます。右図をご参照ください。




### ボックスコネクタのロックナットの締め付け

1. アウトレットボックスにコネクタを取り付ける
2. レンチ(大)で共回りしないように固定する
3. ボックスコネクタ側を手で回して締め付ける



電気工事士技能試験で出題実績のあったメーカーについては対応することを確認しておりますが、メーカーによってロックナット・絶縁ブッシングのサイズ・形状が異なるため、一概にすべてのメーカーに対応しているとは言えません。ご了承ください。



### 絶縁ブッシングの締め付け

手で絶縁ブッシングをしっかり締められないときは、上記「ボックスコネクタのロックナットの締め付け」の手順2、3に沿って締め付けてください。



# 使用方法

## 使用方法

### ねじなし管用ボックスコネクタの止めねじのねじ切り

1. ねじなし金属管をボックスコネクタに差し込む
2. 止めねじの頭にレンチ(小)をはめ込み、回してねじ切る




**注意**

ケガのおそれがある。



ねじの頭がねじ切れた瞬間などに、器具・工具間に指をはさまないように注意してください。



### リングスリーブ (小) への挿入補助

リングスリーブを指だけで持つよりも安定して保持できるので、電線の挿入が容易になります。

1. 電線を挿入したリングスリーブを本体のリングスリーブ(小)保持用穴に挿入する
2. 上から均等に支えながら電線を更に押し込む



## お問い合わせ窓口

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

[月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00]

<https://www.hozan.co.jp/>



## 基本仕様

全長	92mm
全幅	35mm
重量	15g

製造元 **ホーザン株式会社**

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

<https://www.hozan.co.jp/>