

F-4-C

ESDフォーム



袋:PP



4962772098240

MADE IN JAPAN

このたびはホーザン F-4-C ESDフォーム をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになったあとも大切に保管してください。

ご使用上の注意



警告

ESDフォームに活線が触れないように注意してください。使用者が感電するおそれがあります。

静電気障害防止の原理

ESDフォームに挿入したICの全端子を同電位に保つことにより、静電気障害を防止します。

関連製品

F-411
ESD保護ケース
(3個入)



静電気対策の規格について

ホーザンの静電気対策品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1※) を参考に管理しております。

本製品が該当する規格値は表のとおりです。「ESD管理値」は、当社基準です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1から抜粋)

【アイテム個別の要求事項】

	点間抵抗 $R_p(\Omega)$	EPAグラウンド抵抗、または グラウンド可能接続点への抵抗 $R_g(\Omega)$
作業表面、保管棚、 トrolley及びカート	$1 \times 10^4 \leq R_p \leq 1 \times 10^{10}$ 注1	$7.5 \times 10^5 \leq R_g \leq 1 \times 10^9$ 注1

注1: ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。

「静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1)」

F-4-C ESDフォームのESD管理値: $R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイト
にてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン
☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日 (祝日を除く) の
10:30~12:00、13:00~17:00】