

F-773 導電性カラーマット



このたびはホーザン F-773 導電性カラーマット をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

△ 警告 …死亡、重傷をとともう重大事故の発生を想定してのご注意

△ 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

△ 警告

- 必ずアース線を取り付け、確実にグラウンドへ接続してください。
接続しない場合、本来の目的を達せず、現場内の電子部品などの破壊のほか、環境によっては爆発などを誘発する恐れがあります。
- 静電気対策用のアースラインは、動力用アースラインとは別系統で確保してください。
感電の恐れがあります。
- 導電性カラーマットに活線が触れないよう注意してください。感電の恐れがあります。

本製品は原料の性質上、特有のゴム臭がします。環境の条件によっては臭いが強くなる場合がありますが、健康を害するという知見はありません。

ご使用方法

開梱後、巻きぐせや温湿度などにより、伸縮する場合があります。
広げて24時間以上放置してください。

1 マットを敷きます。ブルーの面が表です。

2 アース線を取り付けます。
F-127 アース線 (2本入) をお求めください。
プライヤーなどで端子をかしめ、付属のアースシールで覆います。
圧着部にキャップを被せます。
他端を接地してください。
複数のマットを使用する場合は隣接部のマットを別売の F-28 アース板 (10枚入) で同電位にすることで、より確実なアース接続が得られます。



お手入れの方法

導電性カラーマットは定期的な点検を行い、抵抗値が規格値内かをご確認ください。

床、作業表面、保管棚などに使用する場合には3か月毎に点検することをおすすめします。

始業前や終業後に机上を清掃する際や、汚れの蓄積により抵抗値の上昇が見られる場合には専用のマットクリーナーをご使用ください。
シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

Z-276 マットクリーナー

導電性マットの日常的な清掃に使える専用クリーナー。マットの導電性を損なわず、表面に付着した埃やオイル、フラックスなどの汚れを除去します。



静電気対策の規格について

ホーザンの静電気製品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1※) を参考に管理しております。

ESD対策品マーク  があるものは、規格値に該当する製品であることを示します。

本製品が該当する規格値は表のとおりです。「ESD管理値」は、当社基準です。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。
「静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1)」

表: ESD保護アイテムに対する要求事項 (RCJS-5-1から抜粋)

【アイテム個別の要求事項】	EPAグラウンド抵抗、またはグラウンド可能接続点への抵抗 Rg(Ω)	点間抵抗 Rp(Ω)
床	$\leq Rg < 1 \times 10^9$ 最小値 注1、注2	
作業表面、保管棚、トrolley及びカート	$7.5 \times 10^5 \leq Rg \leq 1 \times 10^9$ 注3	$1 \times 10^4 \leq Rp \leq 1 \times 10^{10}$ 注3

注1: ESDSを保護するための最小抵抗値というのではない。しかし安全性確保のために、最小抵抗値が必要な場合がある。関連の国内基準、IEC61010-1、IEC60479、IEC60536、IEC50364を参照。

注2: 人体接地の基本的な方法として履物/床システムを使用する場合の下限抵抗値は、人体安全性を考慮してESDコーディネータが決定する。
(RCJS-5-1 5.5項及びIEC61340-4-5を参照)

注3: ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

F-773 導電性カラーマットのESD管理値: $Rp \leq 1 \times 10^8 \Omega$

関連製品

抵抗値の管理に



F-109
表面抵抗計

F-109-TA
表面抵抗計
(校正証明書付)



F-127
アース線

F-28
アース板

技術的なお問い合わせ

ホーザン デジタルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

20.09