

F-9

ESDフォーム



4962772090091

このたびはホーザンF-9 ESDフォーム をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、
正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

MADE IN JAPAN

仕 様

外形寸法	175(W)×245(D)mm
厚さ	5mm
入数	2
適合製品	B-17/B-18
ESD管理値	$R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$

ご使用上の注意

⚠ 注意

ESDフォームやESDパーツケース (B-17/
B-18) などに活線が触れないように注意
してください。使用者が感電するおそれ
があります。

静電気障害防止の原理

ESDフォームに挿入したICの全端子を同電位に保つことにより、静電気障害を防止します。

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気対策品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格
(RCJS-5-1※) を参考に管理しております。

本製品が該当する規格値は下表、上記仕様欄の「ESD管理値」は、当社基準です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1から抜粋)

【アイテム個別の要求事項】

	点間抵抗 $R_p(\Omega)$	EPAグラウンド抵抗、または グラウンド可能接続点への抵抗 $R_g(\Omega)$
作業表面、保管棚、 トrolley及びカート	$1 \times 10^4 \leq R_p \leq 1 \times 10^{10}$ 注1	$7.5 \times 10^5 \leq R_g \leq 1 \times 10^9$ 注1

注1…ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター(RCJ)が公表している規格。
『静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項(RCJS-5-1)』

静電気対策の全てがわかるサイト

静電気対策の森



静電気対策の森 検索



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】