


L-802-2

レンズ

このたびはホーザン L-802-2 レンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称



仕様

外形寸法	55mmφ×33mm
重量	110g
レンズマウント	Cマウント

■レンズアダプター、レンズフィルター付
※照明との併用を推奨します。

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

警告 …重傷をとともなう重大事故の発生を想定してのご注意

注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本製品は、Cマウントカメラ用交換レンズです。この目的以外に使用しないでください。

注意

1. 本体に強い衝撃を与えないでください。機構部品の故障の原因になります。
2. カメラと組み合わせた状態で、レンズを直射日光に向けしないでください。撮像素子の破損の原因になります。

ご使用方法

当社Cマウントカメラに本器のCマウントを取り付けます。マウント部のキャップを外し、時計方向にねじ込んで固定してください。

カメラレンズとレンズホルダーの間隔を調節することで倍率を変えることができます。間隔が長いほど倍率が上がり、短いほど倍率が下がります。

【倍率を上げる場合】


別売部品 L-818、L-819 エクステンションリングを取り付けてください。

- ※ レンズと観察対象物の距離（作動距離）が短くなるため、作業スペースが制限されます。
- ※ 詳細はL-818/L-819の製品情報をご覧ください。

【倍率を下げ視野を広くする場合】

カメラレンズ基部のリングを取り外します。

- ※ 作動距離が長くなります。作動距離が保持できるポール等をご用意ください。



各組み合わせによる倍率は当社Webサイトの倍率表をご覧ください。

関連製品

L-818 エクステンションリング

L-819 エクステンションリング

品番	有効長 mm	全長 mm
L-818	8.5	12.5
L-819	22.7	26.7



- ※ L-818/819 をご使用の際は倍率の上昇や絞り込みにより画面が暗くなるので、L-711 LEDライトなど照明の併用をおすすめします。

L-509 ホルダー

50mmφマウントに対応したレンズやカメラを保持するためのホルダー。



L-521 標準ベース

支柱径 20mmφ、ベース寸法 145 (W) × 185 (D) mm のベース。



L-517 エクステンションポール

支柱を延長するためのポール
作動距離の延長に。

適応機種:L-518、L-520、L-521、L-50



日常のお手入れ

- ホコリなどの汚れは柔らかな毛筆（刷毛）でぬぐうかガーゼで軽くふき取ってください。
- 指紋または油類の汚れはIPAや無水アルコール（エチルアルコール、メチルアルコールなど）を柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ります。
- ※ アルコール類は引火性が高いので、取り扱いには十分ご注意ください。

マイクروسコープの選定をサポート

zoom & Focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】