

ピンセットグリップ

P-845

ESD CUSHION GRIP



仕様

全 長	150 mm
材 質	導電性エラストマー
重 量	9 g
付属品	キャップ

Specifications

Overall length	150mm
Material	Conductive Elastomer
Weight	9g
Accessory	Cap

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。


Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

使用可能なピンセットのサイズ

Applicable size



130 mm以上、または先曲がりなどの特殊な先端形状の場合は、キャップを取り付けできないことがあります。

* The cap cannot be put on if the overall length is over 130mm or they have unusual shapes such as bent tips.

ホーザンのピンセットで使用できるもの

P-891/892/893/894、
P-86-125、P-850/851/852、
P-87/88/881/882/887
(但し、P-852/882/887はキャップ使用不可)

Usable for these Hozan's tweezers

P-891/892/893/894、
P-86-125、P-850/851/852、
P-87/88/881/882/887
(provided that without the cap regarding P-852/882/887)

ご使用方法

Operation

- 1 ピンセットの根元を、
図の位置まで確実に挿入します。短いピンセットの場合は好みの突き出し長さに調整します。
- 2 両面テープの裏紙をはがし、ピンセットに強く押さえつけます。

- 1 Insert the root of the tweezers into the ESD cushion grips to the location directed as the illustration.

If the tweezers are shorter than average, place so that they expose for the desired length.
- 2 Strongly press the grips to the tweezers after removing the covering on the adhesive tape.